

# 压接工具箱 CZK2

Roboticline | 自动化系统连接器



# 压接工具箱 CZK2

史陶比尔推荐使用无绳液压压接工具和史陶比尔压接模具一起用于压接史陶比尔接插件。这个工具保证了安全高效的压接终端。

- 极低的接触阻力
- 特殊的史陶比尔带冲头压接模具



双重压接(六角及冲头)史陶比尔接插件需和特殊史陶比尔压接模具一起使用。

## 主要特点

- 符合人体工程学设计,可单手操作
- 压头可180度旋转, LED照明
- 高压接速度和高压接力
- 极高的精度和可靠性
- 全新多样化OLED显示
- 由两种不同材料组成的坚固的主体

技术参数	
公称力	63 kN
电池	18 V 4.0 Ah (Li-Ion)
重量	4,2 kg
工作温度范围	-15 °C ... +50 °C 5 °F ... 122 °F

史陶比尔推荐的无绳液压压接工具为Cembre产品:



安装说明 MA306

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

## 生产商关于蓄电池充电的说明:

- 新型号夹钳 (CZ-B500) 以及之前的夹钳 (CZ-B51) 均适用于锂电池和镍氢电池
- 新型号的锂电池 (比如 ALI-18 型, 订货号 18.3042) 不能在之前的充电器 (ALG-230 订货号 18.3033 和 ALG-110 订货号 18.3032) 中充电
- 旧型号的镍氢电池 (ALI-14.4 订货号 18.3031) 可在新型充电器 (ALG2-230 订货号 18.3044 或 ALG2-110 订货号 18.3043) 中充电



Pos.号	型号	订货号	说明	
1a	18.3111	CZK2-230	压接工具箱 (包括肩带和塑料箱)	230 V

内容

2	-	CZ-B500	电动液压压接工具“B500”
3	18.3042	ALI-18	电池 Li-ION – 18 V – 4,0 Ah, 与 Cordless Alliance System (CAS)兼容
4	18.3023	MTB11-25-50	压接模具 25 mm <sup>2</sup> / 4 AWG
5	18.3024	MTB13-35-50	压接模具 35 mm <sup>2</sup> / ~2 AWG
6	18.3044	ALG2-230	电池充电器 230 V AC

1b	18.3112	CZK2-110	压接工具箱 (包括肩带和塑料箱)	110 / 120 V
----	---------	----------	------------------	-------------

内容

2	-	CZ-B500	电动液压压接工具 „B500“
3	18.3042	ALI-18	电池 Li-ION – 18 V – 4,0 Ah, 与 Cordless Alliance System (CAS)兼容
4	18.3023	MTB11-25-50	压接模具 25 mm <sup>2</sup> / 4 AWG
5	18.3024	MTB13-35-50	压接模具 35 mm <sup>2</sup> / ~2 AWG
7	18.3043	ALG2-110	电池充电器 110 / 120 V AC

可选附件

8	18.3029	MTB09-16-50	压接模具 16 mm <sup>2</sup> / 6 AWG
9	18.3025	MTB14,5-50-50	压接模具 50 mm <sup>2</sup> / 1/0 AWG

可选安装工具, 用于TSS/TSB150和TSS/TSB250

	18.3022	MSA-WZ8	拔出工具 (插针)
	18.3017	MBA-WZ6	拔出工具 (插座)
	18.3021	ME-WZ11/38	插入工具 (插针/插座)



■ 史陶比尔公司    ○ 代理商

## 史陶比尔集团 在全球的分布

[www.staubli.com](http://www.staubli.com)